


**XNEX 080608, HUM310, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	215104 ALU
GTIN	4062406103071
Clasa articolului	22A

Descriere**Execuție:**

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.
Plăcuțe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2×3 tășuri, pentru **operații de frezare unghiulară**.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$: 4 mm

Avans f_z per dinte: 0,15 mm

Descriere tehnică

Tip	ALU
Avans f_z per dinte	0,15 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608
Categorie	HUM310
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	1100 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1100 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	900 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		