

**XNEX 080608, HBM015, Tip: ST1400****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215106 ST1400 |
| GTIN               | 4062406103088 |
| Clasa articolului  | 22A           |

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2x3 tășuri, pentru **operații de frezare unghiulară**.

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

**Descriere tehnică**

|   |             |
|---|-------------|
| Avans $f_z$ per dinte                   | 0,21 mm     |
| Tip                                     | ST1400      |
| Rază la colț                            | 0,8 mm      |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă               | XNEX 080608 |
| Categorie                               | HBM015      |
| Materialul sculei                       | Carbura     |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ | 4 mm        |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 6                                |
| Strat de acoperire            | CVD                              |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

**Date utilizator**

|                               | Se recomandă pentru         | $V_c$     | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 250 m/min | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 220 m/min | P       |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 200 m/min | P       |
| Umiditate maximă              | indicat în anumite condiții |           |         |
| Umiditate minimă              | indicat în anumite condiții |           |         |
| Uscat                         | recomandat                  |           |         |
| Aer                           | recomandat                  |           |         |