

**XNEX 080608, HBM130, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Clasa articolului	22A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2x3 tășuri, pentru **operații de frezare unghiulară**.

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans f_z per dinte	0,12 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608
Categorie	HBM130
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\text{max}}$	4 mm

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		