

**MARKAL****Aparat de gravare electric****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 085701        |
| GTIN               | 3660447105491 |
| Clasa articolului  | 08U           |

**Descriere****Execuție:**

Carcasă din plastic cu formă practică, mecanism electric de acționare cu sistem de vibrație oscilant (230 Volt, 50/60 Hz); dublu izolat, nu necesită mentenanță. Lungimea maximă a cursei 3 mm (forța de impact) poate fi reglată fără trepte și adaptată cu exactitate.

**Aplicație:**

Pentru inscripționarea și marcarea clară cu o singură mână, cât și pentru gravarea tuturor metalelor max. HR60, sticlei, plasticului, pietrei, lemnului, pielii etc.

**Livrare:**

Inclusiv

1 poanson diamantat Cod 085705, 1 poanson din carbură Cod 085706, 2 vârfuri de modelare, 1 adaptor pentru vârfuri, 1 cutie din plastic.

**Notă:**

Accesorii disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Tip produs            | Aparat de gravat    |

**Accesorii**

Vârf diamantat pentru VG.490

085705

Vârf din carbură pentru VG.490 5 buc

085706