

**Garant**

**Lamă de retezare HSS, neutră, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w:  
19/3,1mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273560 19/3,1
GTIN	4045197719171
Clasa articolului	21U

**Descriere****Adaptat pentru:**

Suport Cod 273984 - 273994 sau Cod 319132; 319133 (suport VDI).

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Descriere tehnică**

Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	19 mm
Lățime de canelare w	3,1 mm
Pentru Ø maxim al piesei	40 mm
Adâncime maximă de retezare t <sub>max</sub>	21 mm
Lungimea totală L	86 mm
Materialul sculei	HSS
Tip de utilizare	neutră
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

