

**Garant****Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	320625 5
GTIN	4045197719720
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

**Adaptat pentru :**

Vârf rotativ Cod 320615, Cod 320617, Cod 320659 Ref. 2, Cod 321265 Ref. 3, Cod 321335 Ref. 2.

Recomandat pentru codul de culoare: K12

Ø exterior D: 20 mm

Ø mic al vârfului D<sub>1</sub>: 10 mm

Ø cozii d: 12 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 17 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Deschiderea cheii: 22 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii d	12 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	17 mm

Ø mic al vârfului D <sub>1</sub>	10 mm
Ø exterior D	20 mm
Unghiul la vârf	60 grad
Deschiderea cheii	22 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K12
Tip produs	Vârf de centrare