



## Foarfecă cu clichet pentru cabluri armate cu oțel (cablu SWA), Lungimea totală: 315mm



### Date comandă

Numărul de comandă	731250 315
GTIN	4003773078562
Clasa articolului	73F

### Descriere

**Execuție:**

Tăișuri cu rectificare de precizie și călite prin inducție.

**Aplicație:**

Pentru debitarea cablurilor armate cu oțel (cabluri SWA) folosind o singură mână sau ambele mâini. Ideală pentru spațiile înguste de lucru.

**Material:**

Oțel special pentru scule de calitate superioară, forjat, călit în ulei.

**Accesorii opționale:**

Cuțite mobile de schimb Cod 731251.

**Notă:**

Nu este recomandată pentru tăierea cablurilor ACSR și tăierea cablurilor de sârmă.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	315 mm
Putere de tăiere	380 mm <sup>2</sup>
Putere tăiere până la Ø de	45 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei

Funcție clichet	da
Tip produs	Foarfecă

---

## Accesorii

Cuțit mobil pentru foarfecă cu clichet de cabluri SWA, inclusiv șurub și piuliță Tip 315	731251 315
--	------------