



Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental, set flux de aer, Tip: HD



Date comandă

Numărul de comandă	474162 HD
GTIN	4029547019364
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Aparat Testo 440 pentru măsurarea calității aerului, pentru măsurarea **vitezei fluxului și a debitului volumetric din canalul de aerisire (m/s, m³/h)**. Sondă de măsurare cu fir incandescent (capul sondei 9 mm) pentru debite mici de aer de până la 30 m/s. Inclusiv senzor de temperatură.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Aparat pentru măsurarea calității aerului Testo 440 Cod 474141 Ref. 440, 3× baterie Mignon tip AA, cablu USB, geantă Cod 474161 Ref. K și protocol de calibrare. Sondă de măsurare cu fir incandescent Cod 474152 Ref. HD

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 30 m/s
Eroare de toleranță (m/s + % din valoarea măsurată)	±0,03 + 4 % (0 până la 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 până la 30 m/s)
Temperatură de regim (de funcționare)	-20 - 70 °C

Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip de baterii	Mignon, AA
Număr de baterii incluse	3
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Aparat pentru măsurarea calității aerului ambiental,

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------