

Garant**Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	320625 1
GTIN	4045197719089
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

Adaptat pentru :

Vârf rotativ Cod 320615, Cod 320617, Cod 320659 Ref. 2, Cod 321265 Ref. 3, Cod 321335 Ref. 2.

Recomandat pentru codul de culoare: K12

Ø exterior D: 14 mm

Ø mic al vârfului D₁: 4 mm

Ø cozii d: 12 mm

Lungime utilă L₁: 32 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Unghiul la vârf: 30 grad

Descriere tehnică

Ø cozii d	12 mm
Ø mic al vârfului D ₁	4 mm

Lungime utilă L ₁	32 mm
Ø exterior D	14 mm
Unghiul la vârf	60 grad
Unghiul la vârf	30 grad
Deschiderea cheii	12 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K12
Tip produs	Vârf de centrare