



## Piuliță pentru bucă elastică tip ER cu reglarea concentricității, Pentru ER: 16



### Date comandă

Numărul de comandă	309619 16
GTIN	2050002004016
Clasa articolului	33E

### Descriere

#### Execuție:

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Reglarea concentricității la zero cu ajutorul a 6 șuruburi.

#### Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Recomandat pentru strângeri, atât pentru scule statice cât și pentru scule acționate.

#### Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

#### Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!  
Până la 6000 min<sup>-1</sup>.

### Descriere tehnică

Pentru ER	16 mm
Ø exterior D	34 mm

Lungimea totală L	21 mm
Filet	M22×1,5
Standard	DIN 6499 D
Tip produs	Piuliță de strângere