



Piuliță pentru bucă elastică tip ER cu reglarea concentricității, Pentru ER: 40



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309619 40 |
| GTIN | 2050002004047 |
| Clasa articolului | 33E |

Descriere

Execuție:

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Reglarea concentricității la zero cu ajutorul a 6 șuruburi. **Cu canale.**

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Recomandat pentru strunguri, atât pentru scule statice cât și pentru scule acționate.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!
Până la 6000 min⁻¹.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|---------|
| Lungimea totală L | 27,5 mm |
| Ø exterior D | 78 mm |

| | |
|------------|----------------------|
| Pentru ER | 40 mm |
| Filet | M50×1,5 |
| Standard | DIN 6499 D |
| Tip produs | Piuliță de strângere |