

**HOLEX****Disc compact D × A × H (mm), 125×3×22, Comparație granulație: 180****Date comandă**

Numărul de comandă	566986 180
GTIN	4045197719010
Clasa articolului	52M

**Descriere****Execuție:**

Discuri compacte din material presat pentru șlefuire rece fără schimbarea culorii la încălzire.

**Aplicație:**

Pentru **îndepărtarea, curățarea și finisarea** cordoanelor de sudură pe colț, punctelor de sudură și locurilor greu accesibile cu polizoarele unghiulare (Ø 125 mm) sau mașinile pentru șlefuirea cordoanelor de sudură pe colț (Ø 150 mm).

**Notă:**

Discurile compacte din material abraziv pentru șlefuirea suprafețelor sunt prezentate la Cod 566991. Discurile de degroșare și de finisare pentru utilizarea pe polizoare de banc sunt prezentate la Cod 568725, Cod 568731 și Cod 568741.

**Descriere tehnică**

Execuție	6A medium
Grad de duritate	mediu
Comparație granulație	180
Grad de finețe	mediu

Ø discurilor D	125 mm
Ø găurii H	22 mm
Lățimea discului T	3 mm
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	125×3×22
Viteză periferică maximă	60 m/s
Turație maximă	10000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Disc compact

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		