

**Garant****Cap sincron pentru ER32, Ø cozii tarodului d2: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	338186 12
GTIN	4062406103699
Clasa articolului	31P

**Descriere****Execuție:**

- Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe mașinile cu arbore sincron.
- Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensarea erorilor de sincronizare, obținându-se astfel o calitate mai bună a filetului și o creștere semnificativă a durabilității.
- Pentru suporturi de bușe elastice și scule acționate conform ISO 15488 (DIN 6499).
- Recomandat pentru filet pe stânga și pe dreapta.

**Execuție text publicitar:**

- Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensarea erorilor de sincronizare, obținându-se astfel o calitate mai bună a filetului și o creștere semnificativă a durabilității.

**Adaptat pentru:**

Suporturi sincron ER Cod 338180.

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă	9 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	37 mm
Pentru Ø cozii burghiului d <sub>2</sub> DIN 371	M12
Pentru Ø cozii burghiului d <sub>2</sub> DIN 374/376	M16
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari

Tip produs

Adaptor pentru tarod