

Garant**Suport sincron, Pentru buçe elastice tip ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	338180 16
GTIN	4062406103705
Clasa articolului	31P

Descriere**Execuție:**

- Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe mașinile cu arbore sincron.
- Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensarea erorilor de sincronizare, obținându-se astfel o calitate mai bună a filetului și o creștere semnificativă a durabilității.
- Pentru suporturi de buçe elastice și scule acționate conform ISO 15488 (DIN 6499).
- Recomandat pentru filet pe stânga și pe dreapta.

Execuție text publicitar:

- Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe mașinile cu arbore sincron.
- Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensarea erorilor de sincronizare, obținându-se astfel o calitate mai bună a filetului și o creștere semnificativă a durabilității.
- Pentru suporturi de buçe elastice și scule acționate conform ISO 15488 (DIN 6499).
- Recomandat pentru filet pe stânga și pe dreapta.

Adaptat pentru:

Mandrină pentru bucă elastică ER.

Descriere tehnică

Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Tip produs	Suport bucă elastică

