

Garant**Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	320625 3
GTIN	4045197719706
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

Adaptat pentru :

Vârf rotativ Cod 320615, Cod 320617, Cod 320659 Ref. 2, Cod 321265 Ref. 3, Cod 321335 Ref. 2.

Recomandat pentru codul de culoare: K12

Ø exterior D: 17 mm

Ø cozii d: 12 mm

Lungime utilă L₁: 23 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Deschiderea cheii: 14 mm

Descriere tehnică

Ø cozii d	12 mm
Lungime utilă L ₁	23 mm

Ø exterior D	17 mm
Unghiul la vârf	60 grad
Deschiderea cheii	14 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K12
Tip produs	Vârf de centrare