

Magnet plat cu gaură, Neodim, Ø: 20mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085932 20
GTIN	5012095608486
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

Descriere tehnică

Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Ø	20 mm
Înălțime	6 mm
Ø găurii	4,5 mm
Forță de fixare nominală	105 N
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

