

HOLEX**Bucșă elastică ER pentru tarod, ER11, Ø nominal de strângere d: 2,5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309399 2,5 |
| GTIN | 4062406104429 |
| Clasa articolului | 32Z |

Descriere**Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

Notă:

HOLEX® Bucșele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P și cu mandrinele HiRunER. Fără etanșare.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|-------------|
| Suport | ER11 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Concentricitate | ≤ 10 μm |
| Tip | 4031 E |
| Ø exterior D | 11,3 mm |
| Lungimea totală L | 18 mm |

Tip produs

Bucșă elastică