

HOLEX**Bucșă elastică acționată prin tragere spre interior, fixare cu secțiune circulară DIN 6341, 355 E, Ø de prindere: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329705 15
GTIN	4062406104634
Clasa articolului	32B

Descriere**Execuție:**

Bucșe elastice, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Filet ferăstrău

Standard:

DIN 6341

Precizie:

Toleranțe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre și forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

F	20 mm
Lungimea totală L	123 mm
K	28 mm
Unghi α	17,5 grad
Filet în ferăstrău G	S20x2 mm
Standard	DIN 6341
Tip	355 E

Tip produs

Bucșă elastică