

HOLEX**Bucșă elastică ER pentru tarod, ER11, Ø nominal de strângere d: 2,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309399 2,8
GTIN	4062406104436
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

Notă:

HOLEX® Bucșele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P și cu mandrinele HiRunER. Fără etanșare.

Descriere tehnică

Suport	ER11
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 μm
Tip	4031 E
Ø exterior D	11,3 mm
Lungimea totală L	18 mm

Tip produs

Bucșă elastică