


**Bucșă elastică ER pentru tarod, ER11, Ø nominal de strângere d: 4mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309399 4      |
| GTIN               | 4062406104450 |
| Clasa articolului  | 32Z           |

**Descriere****Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 70 bari!).

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

**Notă:**

**HOLEX® Bucșele elastice ER nu sunt compatibile cu Centro-P și cu mandrinele HiRunER.** cu etanșare.

**Descriere tehnică**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Suport            | ER11        |
| Standard          | ISO 15488-A |
| Concentricitate   | ≤ 10 μm     |
| Tip               | 4031 E      |
| Ø exterior D      | 11,3 mm     |
| Lungimea totală L | 18 mm       |

Tip produs

Bucșă elastică