

Magnet plat cu gaură, Neodim, Ø: 40mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085932 40
GTIN	5012095608516
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

Descriere tehnică

Înălțime	8 mm
Ø	40 mm
Ø găurii	5,5 mm
Forță de fixare nominală	500 N
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

