

Magnet plat, set de 2 buc. cu bucășă filetată, Neodim, Ø: 88mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085927 88
GTIN	5012095608448
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

Aplicație:

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	420 N
Filet	M8 mm
Materialul suprafeței	cauciucată
Bucășă filetată	da
Înălțime cu filet	17 mm
Înălțime	8,5 mm
Ø	88 mm

Materialul miezului magnetic

Neodim

Tip produs

Magnet plat