

**HOLEX****Bucșă elastică acționată prin tragere spre interior, fixare cu secțiune circulară DIN 6341, 386 E, Ø de prindere: 21 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329755 21
GTIN	4062406104856
Clasa articolului	32B

**Descriere****Execuție:**

Bucșe elastice, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Filet trapezoidal

**Standard:**

**DIN 6341**

**Precizie:**

**Toleranțe de concentricitate:** D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

**Notă:**

Alte diametre și forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

Unghi $\alpha$	20 grad
K	45 mm
Lungimea totală L	115 mm
Filet trapezoidal G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
Standard	DIN 6341

Tip	386 E
Tip produs	Bucșă elastică