

**Garant**
**Cuțit de strung pentru canelare, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w:  
16/1,5mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273755 16/1,5
GTIN	4045197720092
Clasa articolului	21W

**Descriere**
**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

**Notă:**

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la  $t_{\max}$  ( $5 \times$  lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striaișilor. Nu apar striaișii până la  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	1,5 mm
Lățimea funcțională $L_4$	16 mm
Adâncime de retezare $t_{\max}$	7,5 mm
Șurub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Lungime cap $L_1$	29 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lățimea cozii b	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da

Tip produs

Cuțit de strunjit

---

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 4

279815 4

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500