

Magnet plat, set de 2 buc. cu bucușă filetată, Neodim, Ø: 43mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085927 43
GTIN	5012095608400
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

Aplicație:

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Înălțime	6 mm
Forță de fixare nominală	85 N
Filet	M4 mm
Bucușă filetată	da
Materialul suprafeței	cauciucată
Înălțime cu filet	10,5 mm
Ø	43 mm

Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4	085921 M4
---	-----------