

Garant**Portsculă pentru burghiu Forma ADB, SK 40, Pentru Ø cozii D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301285 20
GTIN	4062406104948
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Poziția știftului filetat față de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.**
- **La strângere Ø mărit de rezervare este strâns pe suprafața de contact.**
- **Susținerea mai bună astfel obținută permite un avans mai mare.**
- **Concentricitate ridicată datorită suprafeței de contact frontale rectificată cu abatere de 3 µm.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Aplicație:

Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, șuruburi de schimb Cod 309907, 309908.

Descriere tehnică

Pentru Ø cozii D ₁	20 mm
Ø exterior D	40 mm
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Suport	SK 40

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Portsculă burghiu

Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40	309700 40
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere special fără filet interioresetetașat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
	309745 20

Accesoriu dinamometric pentru mini piuliță tip ER Pentru mandrina ER 20

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Cheie pentru mini-piuliță ER Pentru mandrina ER 20

309740 20

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40