

**Magnet plat cu gaură, Neodim, Ø: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085932 25
GTIN	5012095608493
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

**Aplicație:**

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

**Descriere tehnică**

Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Forță de fixare nominală	160 N
Ø	25 mm
Ø găurii	4,5 mm
Înălțime	7 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

