

**Garant****Portsculă pentru burghiu Forma ADB, SK 50, Pentru Ø cozii D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301287 20
GTIN	4062406104986
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Poziția știftului filetat față de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.**
- **La strângere Ø mărit de rezemare este strâns pe suprafața de contact.**
- **Susținerea mai bună astfel obținută permite un avans mai mare.**
- **Concentricitate ridicată datorită suprafeței de contact frontale rectificată cu abatere de 3 μm.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

**Igeltext:**

Burghiu monobloc WSP  
Sistem de prindere  
Suprafață de contact rectificată  
Forma ADB

**Aplicație:**

**Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.**

**Adaptat pentru:**

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, șuruburi de schimb Cod 309907, 309908.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior D	40 mm
Pentru Ø cozii D <sub>1</sub>	20 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Portsculă burghiu

## Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
	308785 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50