

**Magnet plat, set de 2 buc. cu ștuț filetat, Neodim, Ø: 43mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085926 43
GTIN	5012095608394
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magnetii feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

**Aplicație:**

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

**Descriere tehnică**

Filet	M6 mm
Ø	43 mm
Materialul suprafeței	cauciucată
Forță de fixare nominală	85 N
Înălțime cu filet	21 mm
Înălțime	6 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

