

Magnet plat, set de 2 buc. cu bucușă filetată, Neodim, Ø: 66mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 085927 66 |
| GTIN | 5012095608424 |
| Clasa articolului | 08Q |

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

Aplicație:

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|------------|
| Ø | 66 mm |
| Înălțime cu filet | 15 mm |
| Materialul suprafeței | cauciucată |
| Bucușă filetată | da |
| Înălțime | 8,5 mm |
| Filet | M5 mm |
| Forță de fixare nominală | 180 N |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Materialul miezului magnetic | Neodim |
| Tip produs | Magnet plat |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M5 | 085921 M5 |
|---|-----------|