

Garant**Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / de canelare w: 16/1,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273751 16/1,5
GTIN	4045197720054
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Descriere tehnică

Șurub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Lățimea funcțională L_4	16 mm
Lungime cap L_1	26 mm
Adâncime de retezare t_{\max}	4,5 mm
Lățime de canelare w	1,5 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lățimea cozii b	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 4	279815 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500