

Magnet plat cu gaură, Neodim, Ø: 32mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085932 32
GTIN	5012095608509
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

Descriere tehnică

Ø	32 mm
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Forță de fixare nominală	310 N
Înălțime	7 mm
Ø găurii	5,5 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

