

Magnet plat, set de 2 buc. cu ștuț filetat, Neodim, Ø: 22mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085926 22
GTIN	5012095608370
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magnetii feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

Aplicație:

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

Descriere tehnică

Înălțime	6 mm
Forță de fixare nominală	50 N
Filet	M4 mm
Înălțime cu filet	12,5 mm
Materialul suprafeței	cauciucat
Ø	22 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

