

Garant**Portsculă pentru burghiu Forma ADB, SK 50, Pentru Ø cozii D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301287 32
GTIN	4062406105006
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Poziția știftului filetat față de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.**
- **La strângere Ø mărit de rezemare este strâns pe suprafața de contact.**
- **Susținerea mai bună astfel obținută permite un avans mai mare.**
- **Concentricitate ridicată datorită suprafeței de contact frontale rectificată cu abatere de 3 μm.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Igeltex:

Burghiu monobloc WSP
Sistem de prindere
Suprafață de contact rectificată
Forma ADB

Aplicație:

Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, șuruburi de schimb Cod 309907, 309908.

Descriere tehnică

Pentru Ø cozii D ₁	32 mm
Ø exterior D	52 mm
Lungime activă dimensiune A	75 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Portsculă burghiu

Accesorii

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
	308610 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 32

309700 32

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm

656050 200

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32

309680 32

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50