

**Portsculă neprelucrată (blank) Forma A, BT 40, Dimensiune A: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302889 250
GTIN	4062406105044
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Con cu manșon călit și rectificat. Zonă netratată pentru prelucrarea ulterioară.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	250 mm
Ø exterior D	63 mm
Ø de prindere D ₁	63 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Tip produs	Portscule neprelucrate

Accesorii

308785 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40