

**Portsculă neprelucrată (blank) Forma A, BT 50, Dimensiunea A: 315mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302891 315
GTIN	4062406105051
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Con cu manșon călit și rectificat. Zonă netratată pentru prelucrarea ulterioară.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802.

Descriere tehnică

Ø exterior D	97 mm
Lungime activă dimensiune A	315 mm
Ø de prindere D ₁	97 mm
Suport	BT 50
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Tip produs	Portscule neprelucrate

Accesorii

308760 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50