

Garant**Portsculă pentru burghiu Forma ADB, SK 50, Pentru Ø cozii D1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301287 40
GTIN	4062406105013
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Poziția știftului filetat față de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.**
- **La strângere Ø mărit de rezemare este strâns pe suprafața de contact.**
- **Susținerea mai bună astfel obținută permite un avans mai mare.**
- **Concentricitate ridicată datorită suprafeței de contact frontale rectificată cu abatere de 3 µm.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Igeltext:

Burghiu monobloc WSP
Sistem de prindere
Suprafață de contact rectificată
Forma ADB

Aplicație:

Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, șuruburi de schimb Cod 309907, 309908.

Descriere tehnică

Pentru Ø cozii D ₁	40 mm
Ø exterior D	60 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Portsculă burghiu

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40	309700 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50