

**Portscule neprelucrate, HSK-A 100, Dimensiunea A: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307027 250
GTIN	4062406105075
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- **Con și manșon călite și rectificat.**
- **Coadă fără tratament termic pentru prelucrare ulterioară.**

Aplicație:

Pentru execuția portsculelor speciale.

Material:

16MnCr5

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Descriere tehnică

Ø exterior D	97 mm
Lungime activă dimensiune A	250 mm
Ø de prindere D ₁	97 mm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Tip produs	Portscule neprelucrate

