

**Portscule neprelucrate, HSK-A 63, Dimensiunea A: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307025 160
GTIN	4062406105068
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- Con și manșon călite și rectificate.
- Coadă fără tratament termic pentru prelucrare ulterioară.

Aplicație:

Pentru execuția portsculelor speciale.

Material:

16MnCr5

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	63 mm
Ø de prindere D ₁	63 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Tip produs	Portscule neprelucrate

Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK
63

309880 63