

Garant**Portsculă intermediară, SK 50, Con SK /SK1: 50/50****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 301273 50/50 |
| GTIN | 4062406105129 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Livrare:**

Cu șurub de îmbinare încorporat, pentru portscule, conform ISO 7388-1. (fostul DIN 69871)

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ø exterior D | 97 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 120 mm |
| Suport | SK 50 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 15000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 5 μm |
| Tip produs | Portsculă intermediară |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308605 50 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308765 50 |
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308600 50 |
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308640 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308790 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308620 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308795 50 |
| Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308720 50 |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308660 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308610 50 |
| Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm | 656050 200 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50 | 308740 50 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308615 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308650 50 |