

Garant**Portsculă intermediară, SK 50, Con SK /SK1: 50/40****Date comandă**

Numărul de comandă	301273 50/40
GTIN	4062406105112
Clasa articolului	31A

Descriere**Livrare:**

Cu șurub de îmbinare încorporat, pentru portscule, conform ISO 7388-1. (fostul DIN 69871)

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø exterior D	70 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Tip produs	Portsculă intermediară

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Cheie dinamometricăcu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm	656050 200
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40	309700 40

Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50