

Garant**Portsculă pentru burghiu Forma ADB, BT 50, Pentru Ø cozii D1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303129 40
GTIN	4062406105228
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Toate cozile superfinisate.
- Poziția știftului filetat față de teșitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
- La strângere Ø de fixare este strâns pe suprafața de contact.
- Susținerea mai bună astfel obținută permite un avans mai mare.
- Concentricitate ridicată datorită suprafeței de contact frontale rectificată cu abatere de 3 µm.

Aplicație:

Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Șurub de rezervă Cod 309907; 309908.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Pentru Ø cozii D ₁	40 mm
Ø exterior D	60 mm
Suport	BT 50
Normă pentru suport	JIS B6339

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă burghiu

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50