

Garant**Portsculă pentru burghiu Forma ADB, BT 40, Pentru Ø cozii D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303128 32
GTIN	4062406105174
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Toate cozile superfinisate.
- Poziția știftului filetat față de teșitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
- La strângere Ø de fixare este strâns pe suprafața de contact.
- Susținerea mai bună astfel obținută permite un avans mai mare.
- Concentricitate ridicată datorită suprafeței de contact frontale rectificată cu abatere de 3 µm.

Aplicație:

Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Șurub de rezervă Cod 309907; 309908.

Descriere tehnică

Ø exterior D	52 mm
Pentru Ø cozii D ₁	32 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă burghiu

Accesorii

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40