

**Garant****Portsculă pentru burghiu, HSK-A 63, Pentru Ø cozii D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307005 20
GTIN	4062406105235
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Poziția știftului filetat față de adâncitura conică din burghiu este deplasată cu 0,4 mm. **La fixare, coada burghiului este strânsă pe suprafața de contact. În plus, Ø de sprijin este mărit față de suporturile obișnuite.**

**Aplicație:**

**Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.**

**Adaptat pentru:**

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, șuruburi de schimb Cod 309907 și 309908.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	40 mm
Pentru Ø cozii D <sub>1</sub>	20 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1

Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă burghiu

## Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 63	309880 63
--	-----------