

**Garant****Portsculă pentru burghiu Forma ADB, BT 40, Pentru Ø cozii D1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303128 40
GTIN	4062406105181
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Toate cozile superfinisate.
- Poziția știftului filetat față de teșitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
- La strângere Ø de fixare este strâns pe suprafața de contact.
- Susținerea mai bună astfel obținută permite un avans mai mare.
- Concentricitate ridicată datorită suprafeței de contact frontale rectificată cu abatere de 3 µm.

**Aplicație:**

Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.

**Adaptat pentru:**

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

**Accesorii opționale:**

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Șurub de rezervă Cod 309907; 309908.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	60 mm
Pentru Ø cozii D <sub>1</sub>	40 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă burghiu

## Accesorii

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40