

Garant**Portsculă pentru burghiu, HSK-A 100, Pentru Ø cozii D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307007 20
GTIN	4062406105273
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

Poziția știftului filetat față de adâncitura conică din burghiu este deplasată cu 0,4 mm. La fixare, coada burghiului este strânsă pe suprafața de contact. În plus, Ø de sprijin este mărit față de suporturile obișnuite.

Aplicație:

Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, șuruburi de schimb Cod 309907 și 309908.

Descriere tehnică

Ø exterior D	40 mm
Pentru Ø cozii D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893

Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă burghiu

Accesorii

Conductă de răcire HSK, Pentru portscule cu fixare tip HSK: 100	309880 100
--------------------------------------------------------------------	------------