

Garant**Portsculă pentru burghiu Forma ADB, BT 40, Pentru Ø cozii D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303128 20
GTIN	4062406105150
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Toate cozile superfinisate.
- Poziția știftului filetat față de teșitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
- La strângere Ø de fixare este strâns pe suprafața de contact.
- Susținerea mai bună astfel obținută permite un avans mai mare.
- Concentricitate ridicată datorită suprafeței de contact frontale rectificată cu abatere de 3 µm.

Aplicație:

Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Șurub de rezervă Cod 309907; 309908.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	72 mm
Pentru Ø cozii D ₁	20 mm
Ø exterior D	40 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă burghiu

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40