

Garant**Portsculă pentru burghiu, HSK-A 100, Pentru Ø cozii D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307007 25
GTIN	4062406105280
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Poziția știftului filetat față de adâncitura conică din burghiu este deplasată cu 0,4 mm. **La fixare, coada burghiului este strânsă pe suprafața de contact. În plus, Ø de sprijin este mărit față de suporturile obișnuite.**

Aplicație:

Pentru fixarea tuturor burghiilor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, șuruburi de schimb Cod 309907 și 309908.

Descriere tehnică

Pentru Ø cozii D ₁	25 mm
Lungime activă dimensiune A	95 mm
Ø exterior D	45 mm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893

Fișă de date

Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă burghiu

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/307007-25>