

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 40, Filet M × lungime L1: M12X75****Date comandă**

Numărul de comandă	301303 M12X75
GTIN	4062406105457
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	75 mm
Ø găurii D ₁ toleranță IT6	12,5 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Filet M	M12×75
Ø exterior D	31 mm
Lungime activă dimensiune A	94 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
	308610 40

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm

656050 200

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40

309700 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40