

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 40, Filet M × lungime L1: M16X150****Date comandă**

Numărul de comandă	301303 M16X150
GTIN	4062406105532
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	169 mm
L ₂	5 mm
Ø D ₂	29 mm
Filet M	M16×150
Lungime utilă L ₁	150 mm
Ø exterior D	42,5 mm
Ø găurii D ₁ toleranță IT6	17 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

Accesorii

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Cheie de strângere ER Canal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40	309700 40
Șurub de tragere special fără filet interioare etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
	308820 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 200 Nm

656050 200

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustare etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40